

Testina per Ugello Mix OPN TT1MIXOPN

Reference: TT1MIXOPN



Testina per Ugello Mix OPN TT1MIXOPN: componente tecnico per la miscelazione professionale

La **Testina per Ugello Mix OPN TT1MIXOPN** rappresenta una soluzione tecnica affidabile per chi necessita di un componente preciso nel settore della ferramenta e utensileria. Progettata per garantire una miscelazione omogenea e controllata, questa testina si inserisce in modo ottimale nei sistemi di erogazione compatibili con il modello OPN.

Caratteristiche principali

- **Modello:** TT1MIXOPN, compatibile con la linea ugelli OPN
- **Funzione:** miscelazione uniforme del materiale durante l'erogazione
- **Costruzione:** materiali robusti adatti all'uso professionale continuativo
- **Precisione:** garantisce un flusso costante e controllato
- **Applicazione:** ideale per operatori del settore ferramenta e utensileria
- **Manutenzione:** facilità di sostituzione per ridurre i tempi di fermo operativo

Dettagli tecnici e utilizzo

La testina è concepita per integrarsi perfettamente con gli ugelli della serie OPN, offrendo una soluzione di ricambio funzionale e di immediata installazione. La geometria interna del componente assicura che i materiali vengano miscelati in modo efficace prima dell'erogazione, riducendo sprechi e garantendo risultati uniformi.

Grazie alla sua struttura compatta, la **Testina TT1MIXOPN** si adatta a contesti operativi dove la precisione è fondamentale. È particolarmente indicata per professionisti che operano con adesivi, sigillanti o altri prodotti bicomponenti che richiedono una miscelazione accurata prima dell'applicazione.

Perché scegliere questo componente

La sostituzione periodica della testina è una pratica consigliata per mantenere le prestazioni ottimali del sistema di erogazione. Scegliere un componente specifico come il modello **TT1MIXOPN** significa assicurarsi la piena compatibilità con l'ugello OPN, evitando problematiche di accoppiamento o perdite di efficienza. Investire in componenti tecnici di qualità riduce i costi di manutenzione nel lungo periodo.

Aggiungi subito la Testina per Ugello Mix OPN TT1MIXOPN al tuo carrello e assicura continuità alle tue operazioni professionali.

Domande Frequenti

Con quali ugelli è compatibile la Testina per Ugello Mix OPN TT1MIXOPN?

La Testina TT1MIXOPN è progettata specificamente per essere compatibile con gli ugelli della linea OPN. Si consiglia di verificare la compatibilità con il proprio sistema prima dell'acquisto consultando la documentazione tecnica del prodotto.

Qual è la funzione principale della testina ugello mix?

La testina ugello mix ha il compito di garantire la miscelazione omogenea dei materiali bicomponenti durante la fase di erogazione. Questo assicura un risultato uniforme e riduce gli sprechi di prodotto.

Con quale frequenza è consigliabile sostituire la testina TT1MIXOPN?

La frequenza di sostituzione dipende dall'intensità d'uso e dal tipo di materiale erogato. In generale, si consiglia di sostituire la testina dopo ogni utilizzo prolungato o quando si riscontrano irregolarità nel flusso o nella miscelazione.

La Testina per Ugello Mix OPN TT1MIXOPN è adatta all'uso professionale?

Sì, il componente è progettato per rispondere alle esigenze di operatori professionali nel settore della ferramenta e utensileria. La sua costruzione robusta e la precisione di miscelazione la rendono adatta a contesti di lavoro intensivo e continuativo.

Il presente prodotto non è acquistabile singolarmente, ma solo come complemento del prodotto principale a cui è abbinato.

This product cannot be purchased on its own, but only as an add-on to the main product with which it is paired.

Technical Sheet

Modello	TT1MIXOPN
Applicazioni	Applicazioni su metallo generico e prodotti in legno. Ideale per grandi superfici dove è richiesto un alto spessore di rivestimento.
INGRESSO ARIA	1/4" nps
Pressione massima d'esercizio del fluido	200 bar - 20 MPa (2900 psi)
Pressione massima d'esercizio dell'aria	7 bar - 0.7 MPa (100 psi)
Massima temperatura di esercizio del fluido	63 °C
Ingresso fluido	1/4" nps
Materiali parti a contatto con il fluido	Acciaio inossidabile - carburo - PTFE